

Treston Beistellwagen

TRESTON

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 650 x 530
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
Epoxidpulverbeschichtung in
RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 230214



5
YEARS
WARRANTY




Beistellwagen



- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 650 x 530 mm
- Höhe x Länge x Breite 1415 x 650 x 660 mm
- Etage(n) höhenverstellbar
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) gerade
- Gestell mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade
Wagentyp	Beistellwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	650 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Ladeflächenbreite	530 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1415 mm	elektrisch leitend	ja
Etagen Anzahl	3 Stück	klappbar	nein
Traglast	150 kg	Oberfläche	epoxidpulverbeschichtet
Material Etage(n)	Holz	Farbe	lichtgrau // RAL7035
Etage(n) Funktion	höhenverstellbar	Garantie	5 Jahre
Länge	650 mm	Gewicht	37 kg
Breite	660 mm		

Zubehör

230193		Tastaturablage, Geeignet für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 133 x 525 x 399 mm, Aus Stahl mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
--------	---	--

Dazu passt auch ...

216909		Antistatischer Flachbeutel, Aus Polyethylen in rosa, Stärke 100 µm, Länge x Breite innen 400 x 300 mm
221146		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9