

## Moravia Fahrbahnschwelle TOPSTOP

**MORAVIA**  
kompetent und fair

Für Geschwindigkeiten < 10 km/h,  
Grundelement, Höhe x Breite x Tiefe  
70 x 250 x 405 mm, Aus Kautschuk in  
schwarz

Artikelnummer: 300831



## Moravia Fahrbahnschwelle TOPSTOP

### Grundelement

Fahrbahnschwelle

- Für Geschwindigkeiten < 10 km/h
- Grundelement
- Höhe x Breite x Tiefe 70 x 250 x 405 mm
- Aus Kautschuk in schwarz
- Ausgestattet mit Katzenaugen
- zum Aufdübeln



## Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Tiefe	405 mm
Sicherheitsausstattung	Fahrbahnschwelle	Material Fahrbahnschwelle	Kautschuk
max. Geschwindigkeit	10 km/h	Farbe Element	schwarz
Element	Grundelement	Fahrbahnschwellen Ausstattung	Katzenaugen
Höhe	70 mm	Befestigungsart	zum Aufdübeln

Breite 250 mm

Gewicht 6 kg

## Zubehör

300853		Fahrbahnschwelle, Für Geschwindigkeiten < 10 km/h, Grundelement, Höhe x Breite x Tiefe 70 x 250 x 405 mm, Aus Kautschuk in gelb
300875		Fahrbahnschwelle, Für Geschwindigkeiten < 10 km/h, Abschlusselement, Höhe x Breite x Tiefe 70 x 210 x 405 mm, Aus Kautschuk in gelb
300897		Richtstange für Fahrbahnschwelle, für eine max. Geschwindigkeit von 10 km/h
529660		Straßenanker für Fahrbahnschwelle, Ausgestattet mit Schrauben

## Dazu passt auch ...

106475		Schlauchaufroller, Gehäuse geschlossen, Schlauchlänge 12 m, für Druckluft, 20 bar, DN 6
142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
505094		Industriespiegel, Durchmesser 600 mm, Maximale Sichtweite 4 m, Spiegel aus Acrylglas, Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb