

KERN 283-302

Klein, praktisch, mobil â mechanische Präzision im Westentaschenformat



Messsystem

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ablesbarkeit [d]: | 0,050 N |
| Messbereich [Max]: | 6 N |
| Präzision (von [Max]): | 0,300 % |
| Voreingestellte Einheit: | N |
| Überlastschutz (von [Max]): | 1 % |

Funktionen

| | |
|----------------|----|
| Peak-Funktion: | ja |
|----------------|----|

Dienstleistungen (optional)

| | |
|----------------------------------|----------|
| Werkskalibrierschein: | 961-1610 |
| Werkskalibrierschein (Zugkraft): | 961-1610 |

Kategorie

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Marke: | Sauter KERN |
| Produktgruppe: | Mechanisches Kraftmessgerät |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 230 x 26 x 17 mm |
| Bruttogewicht: | 47 g |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 32 g |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--|------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 225 x 12 x 12 mm |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 225 x 12 x 12 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

