

Artikelnummer: 155734

Kurzbeschreibung: Handtacker Rapid ALU 940, für Heftklammern Typ 140 und Nägel Typ 8

Langbeschreibung: Handtacker Rapid ALU 940, für Heftklammern Typ 140 und Nägel Typ 8: Der hochwertige Handtacker Rapid ALU 940 ist ideal für Hobby- und Heimwerker. Dabei kann der Handtacker Rapid ALU 940 sowohl für Heftklammern Typ 140 als auch für Nägel Typ 8 verwendet werden. Es handelt sich um ein neu entwickeltes ALU 940 Handtacker System, welches für den Hobby- und Heimwerker erschaffen wurde, welcher ein professionelles Gerät sucht. Die patentierte Powercurve™ Technologie sorgt dafür, dass Kurven exakt erfolgen. Zudem ist der Handtacker so ergonomisch geformt, dass er 65% leichter auszulösen ist. Der Anwender spart damit Energie und kann länger arbeiten. Mit dem praktischen Rapid ALU 940 lassen sich zahlreiche Materialien behandeln und verbinden. Hartfaser- oder dünne Platten, zur Befestigung von Kunststoffolie, Pappe, Papier, Etiketten und vieles mehr. Der Rapid ist für Flachdrahtheftklammer Typ 140 von 6-14 mm Länge und für Nägel Typ 8, 15 mm Länge gedacht. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminiumdruckguss und die inneren Verschleißteile aus Stahl. Besonderheiten sind die 3-Stufen-Schlagkraftregelung, wie auch das Kombimagazin für Flachdrahtheftklammer und Nägel. Das Magazin weist Platz für 84 Klammern und 90 Nägel auf. Auf die 600 g schwere blaue Maschine gibt es 3 Jahre Garantie. Weitere Details: Revolutionärer Handtacker für professionelle Leistungen Typ Heftklammern: Typ 140 Heftklammernlänge: 6-14 mm Typ Nägel: Typ 8 Nägel Länge: 15 mm Magazin Kapazität: 84 Heftklammern / 90 Nägel Material Gehäuse: Aluminium Ladesystem: Kombimagazin / Unterlader patentierte Powercurve™-Technologie perfekt an die Leistungskurve der Hand angepasst Bis zu 65% leichter auszulösen Patentierte 3-Stufen-Schlagkraftregelung zur optimalen Krafterausnutzung Innere Verschleißteile aus Stahl Ergonomischer Griff mit Softgrip-Zone 3 Jahre Garantie Farbe: blau Gewicht: 600 g



EAN/GTIN: 4051661017575