

Artikelnummer: 30222

Kurzbeschreibung: Universal-Steckregal, Stahlblechboden, Traglast 200 kg, B 1000 x T 400 mm

Langbeschreibung: Universal-Steckregal, Stahlblechboden, Traglast 200 kg, B 1000 mm: Stahlblechboden doppelt abgekantet. Universell einsetzbar. Traglast pro Fachboden: bis 200 kg bei verteilter Last Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für Böden hochwertig epoxy pulverbeschichtet 1000 mm breit unterschiedliche Tiefen TIPP! Zur Ordnerlagerung wählen Sie bitte (inkl. Abdeckboden): Tiefe 300 mm zur einseitigen oder 600 mm zur doppelseitigen Nutzung. H: 2000 mm mit 6 Ebenen pro Feld oder H 2500 mm mit 7 Ebenen pro Feld. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\approx 5 : 1$ sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

EAN/GTIN: 3612970713315

