

**Serie 4, Freistehender Kühlschrank,
186 x 60 cm, Edelstahl-Optik
KSV36VLDP**



Der Kühlschrank mit VitaFresh Box: kühlt sehr sparsam - dank Frischfach bleibt Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	93 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	0 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	346 l
Geräuschwert:	39 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1860 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	64.7 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Links wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	5
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005157716
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KSV36VLDP
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Freistehend
Integriertes Zubehör:	3 x Eierablage

Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

- KSZ10010 Snackbox
- KSZ10030 Flaschenablage
- KSZ39AL00 Verbindungssatz inox



Serie 4, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl-Optik KSV36VLDP

Der Kühlschrank mit VitaFresh Box: kühlt sehr sparsam - dank Frischfach bleibt Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Taste: SuperKühlen

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- 220 - 240 V

Zubehör



- 3 x Eierablage

Serie 4, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Edelstahl-Optik KSV36VLDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
d Tiefe des Schrankes ohne Abstandsteil
e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm