

fetra chariot porte-panneaux

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 2000 x 800 mm, utilisation à un côté, rehausse cadre d'appui, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 119071



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot porte-panneaux

Force 1200 kg

chariot porte-panneaux

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 2000 x 800 mm
- utilisation à un côté
- rehausse cadre d'appui
- hauteur d'appui 1450 mm, surface d'appui 1 x 430 mm
- surface d'appui avec profilé caoutchouc
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | surface de châssis | finition peinture époxy |
| type de chariot | chariot porte-panneaux | couleur | bleu brillant // RAL5007 |
| charge | 1200 kg | rehausses | cadre d'appui |
| longueur de plateau | 2000 mm | utilisation | à un côté |
| largeur de plateau | 800 mm | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| hauteur | 1810 mm | pneumatique | caoutchouc plein |
| hauteur d'appui | 1450 mm | roulement | roulement à billes |
| équipement surface d'appui | profilé caoutchouc | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| largeur d'appui | 1 x 430 mm | disposition des roues | rectangulaire |
| matériau | acier | norme | EN 1757-3 (frein) |
| matériau de finition | soudé | garantie | 10 années |
| plateforme | ouvert | Poids | 80 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 147905 |  | roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 225609 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225611 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225613 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225614 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225615 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 309745 |  | roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |