

Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fût 36 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 36 x 200 litres et sur palettes européennes fût 24 x 200 litres, entreposage vertical, hauteur x largeur x profondeur 4480 x 4100 x 1450 mm, verrouillable avec porte à battants, 2 niveaux avec caillebotis de sol, en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel

Numéro d'article: 200364



Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour stockage vertical de fûts sur palette industrie chimique

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour fût 36 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 36 x 200 litres et sur palettes européennes fût 24 x 200 litres, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 4480 x 4100 x 1450 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- verrouillable avec porte à battants



- 2 niveaux avec caillebotis de sol
- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	niveaux de stockage	3 pièce
type de stockage de produits dan	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	2 pièce
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	type tablette/niveau	caillebotis de sol
champ de rayonnage	rayonnage départ	nombre de tablettes de rétention	1 pièce
lieu de stockage	en plein air	volume de rétention de la tablet	800 l
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	type de porte	porte à battants
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	matériau	acier
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	matériau de finition	soudé
hauteur	4480 mm	surface	galvanisé // laqué
largeur	4100 mm	couleur	bleu// RAL 5015
profondeur	1450 mm	surface de montant	galvanisé // laqué
équipement rayonnage	protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œillets de grue	surface de traverses	galvanisé // laqué
capacité	fût 36 x 200 litres	couleur du montant	bleu// RAL 5015
capacité de fûts en plastique (m	fût 36 x 200 litres	couleur traverse	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette chimie	fût 36 x 200 litres	exécution couleur	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette norme	fût 24 x 200 litres	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
entreposage	vertical	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
ventilation et purge armoire	naturel	Poids	2200 kg
utilisation	unilatéral		

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm