

## Hymer escabeau industriel 8024

accès double face, 2 x 10 marches profilées (estrade incl.), hauteur 1,85 m, longueur de lisse 2,54 m, en aluminium

Numéro d'article: 231325



**HYMER**



### escabeau industriel







- Convient pour secteur de l'industrie et de la construction
- accès double face
- 2 x 10 marches profilées (estrade incl.)
- hauteur 1,85 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,54 m
- connexion marches/lisse serti
- Stabilité accrue grâce à raidisseurs robustes sur la marche de départ
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- pliables pour un gain de place
- en aluminium
- posée hauteur x largeur 2300 x 600 mm

- poids 13,8 kg
- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
type d'échelle	escabeau industriel	roulant	non
convient pour (secteurs)	secteur de l'industrie et de la construction	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
utilisation	double face	étrier de sécurité	non
longueur de longeron	2,54 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur	1,85 m	exécution échelle	à deux parties
	3,85 m	bac	non
nombre de marches	2 x 10	renfort	raidisseurs robustes sur la marche de départ
type de marche/d'échelon	marches profilées	soubassement	pieds d'échelle amovibles
profondeur des marches	80 mm	norme	EN 131
hauteur	2300 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
largeur	600 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	13,8 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE