



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 8121 Etagewagen met bakken



Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 2 etagebakken van houten plaat, toplaag beukendecor. Etagebakken variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etagebak 120 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	600
Draagvermogen etage (kg)	120
laadvlak lengte (mm)	965
laadvlak breedte (mm)	555
Totale lengte (mm)	1169
Totale breedte (mm)	609
Totale hoogte (mm)	1152
Etagehoogten (mm)	269, 669, 1069
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	62
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976181219