

**Artikelnummer:** 125472

**Kurzbeschreibung:** Stahlrohrkarre, bis 300 kg, H 1300 mm, Vollgummibereifung, blau

**Langbeschreibung:** Stahlrohrkarre, bis 300 kg, H 1300 mm, Luft- oder Vollgummibereifung, blau: Die 1300 mm hohe und handliche Stahlrohrkarre transportiert bis zu 300 kg und ist mit einer Vollgummi- oder Luftbereifung versehen. Sie ist für das kleinteilige Lager oder Werkstätten geeignet. Das Gestell der Sackkarre besteht aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Es verfügt in der Mitte über Verstrebungen, die für Stabilität sorgen. Die Stahlblechschaufel können Sie anschrauben und bei Beschädigungen später austauschen, so bleibt die Karre lange erhalten. Dank der Kunststoff-Gleitkufen lässt sich der Wagen über Kanten, Bordsteine und ähnliche Hindernisse komfortabel heben. Sicherheitsgriffe tragen zum guten Handling ebenfalls bei. Sie haben die Wahl zwischen robusten Luftreifen oder Vollgummireifen. Letztere eignen sich insbesondere dann, wenn Sie den Karren hauptsächlich auf glatten Böden einsetzen. Der Wagen hebt bis zu 300 kg und wiegt je nach Modell 15 oder 17,5 kg. Weitere Details: Stahlrohrkarre mit Kunststoff-Gleitkufen für den flexiblen Einsatz. Tragkraft: bis 300 kg. Mit komfortablen Sicherheitsgriffen. Stabile Schweißkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl. Stahlblechschaufel anschraubbar und austauschbar. Luft- oder Vollgummibereifung (260 x 85 mm oder 260 x 60 mm) mit Kunststofffelgen. Farbe: Blau RAL 5007. Höhe: 1300 mm. Schaufellänge und -breite: 250 x 320 mm. Gewicht Vollgummi-/Luftbereifung: 17,5 / 15 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Made in Germany. 10 Jahre Garantie.



**EAN/GTIN:** 4017976613307