

Poly VFOCUS2-M Headset mit Ladestation

Der süße Klang des Fokus

Wir konnten keine Mauer um Sie herum bauen, um Hintergrundgeräusche auszublenden, also haben wir das Nächstbeste getan: Wir haben mit dem neuen Voyager Focus 2 Headset eine "Fokuszone" geschaffen. Mit drei Stufen des hybriden Active Noise Cancelling (ANC) hören Sie nur Ihr Gespräch. Mit unseren professionellen Mikrofonen mit Poly Acoustic Fence Technologie hört man nur Sie. Es ist die Poly-Technik auf höchstem Niveau, die Sie erwarten, mit dem Tragekomfort, den Sie den ganzen Tag brauchen.



*Product image may differ from actual product

Drei Stufen der Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancelling (ANC)

Passen Sie das Noise Cancelling mit den drei Optionen der aktiven Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) an – hoch, niedrig und aus – an Ihre persönlichen Vorlieben an.

Fortschrittliches Noise Cancelling mit mehreren Mikrofonen und Acoustic Fence Technologie in einem diskreten Galgen.

Dank des fortschrittlichen Noise Cancelling mit mehreren Mikrofonen in einem diskreten Mikrofontalgen und der Acoustic Fence Technologie hören Anrufer Sie und nicht Ihre Umgebung.

Stereo-Sound für Anrufe und Medien/Musik

Bleiben Sie konzentriert, während Sie telefonieren oder Musik/Medien mit Stereo-Sound hören.

Ultra-bequemer Kopfbügel und weiche Ohrmuschelpolster

Mit dem ultrabequemen Kopfbügel mit Schlaufe und Plüsch-Ohrmuschelpolstern bleiben Ihre Ohren auch nach einem ganzen Tag voller Anrufe geschont.

Intelligente Sensoren für intuitive und benutzerfreundliche Bedienung

Genießen Sie die Einfachheit eines benutzerfreundlichen Headsets mit intelligenten Sensoren für die Annahme von Anrufen durch einfaches Aufsetzen des Headsets, Stummschaltung durch Abnehmen des Headsets und Anhalten/Fortsetzen von Musik.

Kabelgebundener USB-Headset-Modus für Audio über USB

Verlängern Sie die Akkulaufzeit Ihres Headsets, indem Sie es kabelgebunden mit dem Audio-over-USB-Modus verwenden.

DATASHEET

Poly VFOCUS2-M Headset mit Ladestation

Technische Daten



Kompatibel mit

Kompatible Betriebssysteme
Windows 11; Windows 10; macOS

Konnektivität

Wireless-Bereich

Bis zu 50 m; Bis zu 91 m (mit Voyager Office-Basis)

Gepaarte Geräte

Bis zu 2

Bluetooth Version

5,1

Unterstützte Bluetooth-Profile

A2DP; AVRCP; HFP; HSP

Verbindungstyp

USB Type-A (PC); Bluetooth® (Smartphone); Micro-USB (PC)

Ohrpolster

Kunstleder (Oberflächenmaterial)

Kopfhörertyp:

On-ear

Akku

Akku-/Batteriebetriebsdauer

Bis zu 25 Stunden (Gesprächszeit, ANC und Online-Anzeige aus); Bis zu 20 Stunden (Gesprächszeit, ANC und Online-Anzeige ein); Bis zu 18 Stunden (Gesprächszeit, ANC aus und Online-Anzeige ein, Standardeinstellung); Bis zu 16 Stunden (Gesprächszeit, ANC ein und Online-Anzeige ein, Standardeinstellung); Bis zu 40 Stunden (Musikzeit, ANC aus); Bis zu 24 Stunden (Musikzeit, ANC ein); Bis zu 30 Tage (Standby-Zeit)⁴

Akkutyp

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität

560 mAh

Benutzerschnittstellenfunktionen

Bedienelemente Taste

Ein/Aus; Anrufannahme/-ende; Stumm; Lautstärke +/-; Kopplung; ANC: aus, niedrig, hoch

Audio

Audio-Merkmale

Dynamic EQ-optimiert

Mikrofontyp

2 analoge ECM; 2 digitale MEMS

Mikrofonbandbreite

100 Hz bis 6,8 kHz

Lautsprecherbandbreite

20 Hz bis 20 kHz

Lautsprechergröße

32 mm

Auftadezeit

<2 Stunden

Prüfzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware

Microsoft Teams

Spezielle Merkmale

Geräuschreduzierung bei ausgehender Sprachausgabe; Multi-Connect; Einstellbarer Kopfbügel; Einstellbare aktive Geräuschunterdrückung (ANC); Zwei LED-Anzeigen am Lautsprecher im Anrufstatus

Umwelt

Schallschutztechnologie

SoundGuard Digital^{1,2}

Unterstützte Anwendungen

Managementsoftware

Poly Lens

Gewicht und Abmessungen

Primäre Produktfarbe

Schwarz

Gewicht (metrisch)

0,176 kg

Produktabmessungen (metrisch)

15,5 x 6,7 x 18,2 cm

Verpackungsabmessungen (metrisch)

21 x 19 x 11,5 cm

Verpackungsgewicht (metrisch)

0,712 kg

Kabellänge (metrisch)

1,5 m

UPC-Nummer

017229171794

Produktnummer

77Y87AA

Weitere Daten

Mindest-Systemvoraussetzungen

USB Type-A-Anschluss

Garantie

2 Jahre Poly Standard-Herstellergarantie

Lieferumfang

Micro-USB-Ladekabel

Kurzanleitung

Transporttasche

USB Type-A-Adapter

Ladestation

Wireless-Headset

Fußnoten Hauptverkaufsargumente

¹ UC-Ladestation für ausgewählte Modelle erhältlich. Büro-Basis separat erhältlich.

² Einige Lösungen sind separat erhältlich.

Fußnoten für technische Daten

¹ SoundGuard Digital Plantronics umfasst hochentwickelte Algorithmen: Schützt gegen Erschütterungen durch Einschränkung der Geräusche auf unter 118 dBA; G616 Anti Startle-Begrenzer, durch den der Geräuschpegel auf unter 102 dB SPL begrenzt und so die Empfehlung des Australian Communications Industry Forum (ACIF) G616 erfüllt wird; Durchschnittliche tägliche Lärmbelastung: Maßnahmen und Kontrollen, die verhindern, dass die durchschnittliche tägliche Lärmbelastung 80 dBA oder 85 dBA im zeitgewichteten Mittelwert (TWA) übersteigt.

² Erfordert die Poly Lens Desktop App zur Aktivierung der SoundGuard Digital Funktionen.

³ Voyager Office-Basis ist als Zubehör separat erhältlich.

⁴ Anpassungen der Online-Anzeige erfordern eine Einstellungsänderung über Poly Lens oder Plantronics Hub.