

FPMA-D700DD4

NEWSTAR FLATSCREEN BUREAUSTEUN

Le support de bureau NewStar, modèle FPMA-D700DD4, est un montage inclinable, pivotant et rotatif, pour 4 écrans plats jusqu'à 30" (76 cm).



Le support de bureau NewStar, modèle FPMA-D700DD4, est un montage inclinable, pivotant et rotatif, pour 4 écrans plats jusqu'à 30" (76 cm). Ce support est un excellent choix pour économiser de l'espace sur les bureaux en l'installant à l'aide d'une pince de bureau ou œillet à monter.

La technologie de NewStars, inclinaison de 180°, rotation de 360° et pivot de 180°, permet au montage de changer l'angle de vue pour profiter pleinement des capacités de l'écran. Le montage est facile, réglable en hauteur jusqu'à 70 centimètres, largeur 52 à 83 centimètres. Profondeur réglable 15 centimètres. Une gestion des câbles unique cache et achemine les câbles pour garder le lieu de travail bien rangé.

NewStar FPMA-D700DD4 a un point de pivot et est adapté pour 4 écrans jusqu'à 30" (76 cm). La capacité de poids de ce produit est de 32 kg. Ce support de bureau est adapté pour les écrans qui répondent au VESA 75x75 ou 100x100 mm. Différents modèles de trous peuvent être couverts à l'aide des plaques d'adaptation NewStar VESA.

Des maux de cou et de dos peuvent être évités en utilisant un montage ergonomique. Idéal pour une utilisation dans les bureaux et sur les

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Noir
Garantie	5 année
VESA minimum	75x75 mm
VESA maximum	100x100 mm
Bureau de montage	Bureau de pied & Bureau fixe montage
Inclinaison	180°
Rotation	360°
Pivot	180°
Écrans	4
Largeur	52 - 83 cm
Profondeur	15 cm
Poids maximal	32
Dimension	19 - 30"
Hauteur	24 - 70 cm
EAN code	8717371442514

POIDS MAXIMAL

