

Termékinformációk

46 31 A02

Seeger-gyűrű fogó

Külső gyűrűkhöz, tengelyeken
45°-os szögű

- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- A DIN 5254 A és DIN 5254 B alapján, de 45°-os szögben
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM \varnothing $\angle 45^\circ$

Általános

Cikkszám	46 31 A02
EAN	4003773066996
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	83 g
Méret	130 x 66 x 11 mm

Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 3 – 10 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 0,9 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk