

## Termékinformációk

# 64 02 115 ESD

## Elektronikai homlokcsípőfogók ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



MM   90°

- Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Kivitel villamosan levezető - disszipációs
- átdugott precíziós csukló
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkával az áramkörökben.
- Lézerrel is edzett vágóélek, vágóél-keménység legalább 56 HRC
- Fogantyúk kétszínű több részből álló fekete/szürke bevonattal
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett

### Általános

Cikkszám	64 02 115 ESD
EAN	4003773082231
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méreték	115 x 62 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

### Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,6 mm
Fejszélesség (A)	11 mm
Pofa hossza (B)	6 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,5 mm
Vágási hossz mm (C)	16 mm
ESD	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

