

Informazione prodotto

83 30 030

Giratubi con ganasce ad "S"

DIN 5234

- Con ganasce strette a "S"
- Denti contrari al senso di rotazione
- Dentatura ulteriormente temperata ad induzione
- Presa mediante tre punti di contatto al tubo, autoserrante
- Impugnatura con profilo a doppia "T"
- Ghiera con dispositivo anticaduta
- Rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	83 30 030
EAN	4003773014164
Esecuzione	rossa, verniciata a polvere
Peso	4.366 g
Dimensioni	680 x 87 x 31 mm
Norma	DIN 5234
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Apertura	100 mm
Capacità per tubi (diametro)	Ø 4 3/4
Capacità per tubi (diametro)	Ø 120 mm
Per dadi apertura	120 mm
Diametro interno in pollici	Ø 3 Pollici

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

