

## Termékinformációk

# 95 62 190 T

## Drótkötél olló

Kovácsolt



- Rögzítőszeremes fogó, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Két présprofilal bowden-huzal külső burkolatának véglezárójához és bowden-huzal véghüvelyéhez
- Kényelmes munka a kézre álló, karcsú kivitel és a belső nyitórugó következtében
- Csavarozott csukló a pontos késvezetés érdekében, utánállítható
- Nagy áttétel az erőkimélő munka érdekében
- Vágóél-keménység kb. 64 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett


AAA

Általános	
Cikkszám	95 62 190 T
EAN	4003773080206
Fej	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal, integrált rögzítőszeremmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
Súly	345 g
Méret	190 x 66 x 24 mm

Műszaki jellemzők	
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél (átmérő)	Ø 7,0 mm
Drótkötél vágási méret (átmérő)	Ø 5,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
AWG	8
Leesés elleni biztosító	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





Belső nyitórugó