

## Termékinformációk

# 97 53 08

## Önbeállító krimpelő fogó érvéghüvelyekhez Elülső bevezetéssel



- 0,08 - 10,0 mm<sup>2</sup> sajtolása egy profilban
- érvéghüvelyek - 2,5 mm<sup>2</sup> oldalról párhuzamosan bevezethetők
- Kiválóan alkalmas Twin érvéghüvelyekhez 2 x 4 mm<sup>2</sup> vagy 2 x AWG 12 méretig
- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez
- Önbeálló illeszkedés a kívánt érvéghüvely-mérethez: nincs helytelen krimpelő betét használatából eredő krimpelési hiba
- Az érvéghüvelyek homlok oldali bevezetése a szerszámba
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivitellel és csekély súllyal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett


### Általános

Cikkszám	97 53 08
EAN	4003773040187
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	477 g
Méret	190 x 75 x 20 mm


### Műszaki jellemzők

Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,08 — 10 mm <sup>2</sup>
Fészkek száma	1
AWG	28 — 8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



97 53 08: érvéghüvelyek párhuzamos bevezetése oldalról akár 2,5 mm<sup>2</sup>-ig, pl. szűk helyviszonyok között



az érvéghüvelyek homlok oldali bevezetése pl. a kapcsolószekrényekben



Négyszög-krimp