

Onderwagen

voor Rechthoekige bak, laadvlak
lengte x breedte 605 x 790 mm,
frame van staal met
corrosiebeschermende zinklaag, 4
zwenkwielen. 2 zwenkwielen met
rem



Artikelnummer: 209610

Onderwagen

voor toegankelijke rechthoekige tanks

Onderwagen

- voor Rechthoekige bak
- laadvlak lengte x breedte 605 x 790 mm
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal	staal
type roller	Onderwagen	oppervlak	verzinkt
voor baktype	Rechthoekige bak	stuurstang	nee
lengte laadvlak	605 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte laadvlak	790 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
platform	open	gewicht	10,8 kg

