

## **fetra** **plateau roulant** **GREY EDITION**

force 1050 kg, plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm, hauteur de charge 280 mm, comme train de remorques, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, 4 roulettes pivotantes, roulettes pivotantes avec freins



**Numéro d'article: 215369**

## **fetra Cadre roulant pour palettes comme train de remorques GREY EDITION**

**Force 1050 kg**

plateau roulant



- force 1050 kg
- plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm
- hauteur de charge 280 mm
- comme train de remorques
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse
- structure en acier, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- 4 roulettes pivotantes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage polyamide
- moyeu avec roulement à billes de précision
- disposition des roues rectangulaire

- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	plateau roulant	Ø de roue	200 mm
conducteur d'électricité	oui	disposition des roues	rectangulaire
charge	1050 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
fonction appareil de manutention	comme train de remorques	hauteur	327 mm
hauteur de charge	280 mm	longueur	1255 mm
longueur de plateau	1210 mm	largeur	855 mm
largeur de plateau	810 mm	matériau	acier
plateforme	ouvert	surface	finition peinture époxy
équipement plateau	4 coins de gerbage comme aide de rehausse	couleur	gris anthracite // RAL7016
barre directrice	en accessoires (non compris)	norme	EN 1757-3 (frein)
pneumatique	polyamide	garantie	10 années
roulement	roulement à billes de précision	Poids	34 kg

## Accessoires

215366		Poignée pour cadre roulant pour palettes, verrouillable, en tube d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7016 gris anthracite, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
215367		Cadre de rehausse pour cadre roulant pour palettes, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm, hauteur 370 mm