

Hymer vouwtrapje

bordes hoogte x breedte x diepte
420 x 400 x 300 mm, 2 sporten met
antislipprofiel (incl. bordes), platform
van gegoten

Artikelnummer: 219684



HYMER

gefördert
BG Bau

Hymer Vouwtrapje

vouwtrapje






- bordes hoogte x breedte x diepte 420 x 400 x 300 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 1,92 m
- trap eenzijdig
- 2 sporten met antislipprofiel (incl. bordes)
- treden diepte 80 mm
- platform van gegoten
- trede-boomverbinding gelast
- plaatsbesparend inklapbaar
- veilig in gebruik door starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
- gewicht 4 kg
- conform DIN EN 14183

Technische details

stijgtechniek	vouwtrapje	verrijdbaar	nee
materiaal platform	gegoten	breedte sokkel	400 mm

hoogte sokkel	420 mm	diepte sokkel	300 mm
gebruik	eenzijdig	ladder voor op de trap	nee
trede aantal	2	sport-/dwarsverbinding	gelast
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	veiligheidsuitrusting ladder	starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
werkhoogte	1,92 m	opbergbak	nee
in-/uitklapbaar	ja	norm	DIN EN 14183
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar	gewicht	4 kg
diepte trede	80 mm		

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart