

## rolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1670 x 600 x 600 mm, nuttige hoogte 1490 mm, opbouwelementen: 2 wanden (draadgaas), constructie van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, met elastiekbanden



Artikelnummer: 219865

## Rolcontainer

rolcontainer




- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1670 x 600 x 600 mm
- nuttige hoogte 1490 mm
- opbouwelementen: 2 wanden (draadgaas)
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- Voor stabilisatie met extra stabiliteitsstang
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met elastiekbanden
- wielnaaf met kogellager
- 2 zwenkwielen met rem

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak platform	galvanisch verzinkt
type wagen	rolcontainer	materiaal onderstel	staal
constructies	2 wanden (draadgaas)	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt

draagvermogen	500 kg	stabiliteit/versteving/schoren	stabiliteitsstang
hoogte	1670 mm	wiel-ø	100 mm
lengte	600 mm	banden	elastiek
breedte	600 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
nuttige hoogte	1490 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
platform	doorbroken	wiellager	kogellager
materiaal platform	draadgaas	gewicht	25,1 kg

## Gerelateerde Producten

219872		draadgaasbodemplaat, Voor bak breedte x diepte 600 x 600 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 20 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
219873		draadgaasbodemplaat, Voor bak breedte x diepte 600 x 600 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 100 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
220182		kaartenhoes voor rolcontainer, hoogte x breedte 270 x 160 mm, voor rolcontainer, van polypropyleen/kunststof in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw