

## **bott** **établi roulant** verso

hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 600 mm, plateau de table en multiplex, équipement : 1 tablette, 1 barre de poussée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, soubassement 4 roul.

**Numéro d'article: 231768**







### établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 20 mm
- équipement : 1 tablette, 1 barre de poussée
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté

## Détails techniques

type de meuble	table	surface de châssis	finition peinture époxy
type de table	établi	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur	930 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1000 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	600 mm	roulant	oui
épaisseur de panneau	20 mm	nombre/type de roulettes	4 roul.
hauteur réglable	non	Diamètre de roue	125 mm
équipement établi	1 tablette, 1 barre de poussée	livraison	livré monté
matériau de plaque	multiplex	Poids	49,402 kg
matériau de châssis	acier		

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes