

bott **lessenaarkast** verso

hoogte x breedte x diepte 1130 x 1050 x 550 mm, uitgerust met legborden, lades, 1 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 232715



lessenaarkast

- hoogte x breedte x diepte 1130 x 1050 x 550 mm
- constructie van staal, gelast
- uitgerust met legborden, lades
- dubbele vleugel deur
- 1 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- 1 lade(n)
- laden hoogte 1x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- afsluitbaar
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag


Technische details

meubeltype	lessenaar	uittrekbare lade	100 %
type kast	lessenaar	laden aantal x hoogte	1x175 mm
type lessenaar	lessenaarkast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1130 mm	materiaal	staal
breedte	1050 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	550 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
lessenaar uitrusting	legborden, lades	oppervlak front	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	1 stuks	verrijdbaar	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
draagvermogen legbord	75 kg	afsluitbaar	ja
laden aantal	1 stuks	gewicht	64,673 kg
draagvermogen lade	75 kg		

Gerelateerde Producten

233001		scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233005		scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233013		vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233016		schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart
233026		opzetelement lessenaar voor lessenaarkast, Voor kastbreedte 1050 mm, hoogte 130 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
233109		achterwand, voor lessenaarkast, hoogte x breedte x diepte 870 x 1050 x 75 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
233110		geperforeerde achterwand, voor lessenaarkast, hoogte x breedte x diepte 870 x 1050 x 75 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
233449		lade-indelingssset, met 33 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen