

KS Tools gereedschapswagen - met uitrusting RACINGline

7 laden, 2 systeemwanden buiten,
afsluitbaar met cilinderslot voor
laden, bevat 215 delen, romp met
elektrostatische poedercoating in
rood, front met elektrostatische
poedercoating in rood/zwart

Artikelnummer: 234846






gereedschapswagen - met uitrusting

- 7 laden
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst
- 2 systeemwanden buiten
- afsluitbaar met cilinderslot voor laden
- bevat 215 delen
- zijwanden met systeemperforatie
- Met praktische duwbeugel
- 2 wielen en 2 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- zwenkwielen met wiel- en draairem
- constructie van plaatstaal
- romp met elektrostatische poedercoating in rood
- front met elektrostatische poedercoating in rood/zwart

Technische details

transporttoestel	transportwagen	afsluitbaar	ja
type wagen	gereedschapswagen	sluitsysteem	cilinderslot voor laden
materiaal	plaatstaal	verrijdbaar	ja
zijwand	met systeemperforatie	onderbouw	4 wielen
incl. gereedschap	ja	wielen aantal/soort	2 wielen en 2 zwenkwielen
gereedschapsassortiment aantal o	215	wiel-ø	125 mm
geperforeerde platen buiten aant	2 stuks	wieluitrusting	zwenkwielen met wiel- en draairem
laden aantal	7 stuks	kleur romp	rood
uittrekrail lade	kogelgelagerd	oppervlak romp	m. poedercoating
uittrekbare lade	90 %	kleur voorkant	rood/zwart
greep	greeplijst	oppervlak front	m. poedercoating
schuifbeugel	ja	gewicht	65 kg

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
369055		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in rood, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen