

antivermoeidheidsmat

Eindhoven Nitril

hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, Van nitril met belletjesoppervlak in zwart, antislip en balanceren, bestendig tegen vet en olie



Artikelnummer: 235580



antivermoeidheidsmat


- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen en magazijnen / voor gemiddeld gebruik
- hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm
- Van nitril met belletjesoppervlak in zwart
- luchtkamers voor vastzuigen aan de vloer en maximale demping, afgeschuinde randen om te struikelen te voorkomen
- antislip en balanceren
- bestendig tegen vet en olie

Technische details





uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	13 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	lengte	900 mm
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	breedte	600 mm
geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	vloerbedekking uitrusting	luchtkamers, afgeschuinde randen

plaats van toepassing	binnen	vloerbedekking functie	antislip, balanceren
materiaal loopvlak	nitril	elektrisch geleidend	nee
oppervlak vloerbedekking	genopt	bestendigheid	vetten, oliën
kleur	zwart	gewicht	4 kg

Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleppers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht