

PE-kiepbak

hoogte x lengte x breedte 660 x 1420 x 920 mm, inhoud 0,3 m³, draagvermogen 150 kg, in rood, onderbouw wielen en vorkslaffen

Artikelnummer: 236052



PE-kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 660 x 1420 x 920 mm
- hoogte stortkant 405 mm
- inhoud 0,3 m³
- draagvermogen 150 kg
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- schaarmechnisme tegen abrupt kantelen
- wanden gesloten
- van polyethyleen, vloeistofdicht
- in rood
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 150 mm
- afstand vorkslaffen 226 mm
- 2 wielen
- met polyamide-banden
- gewicht 70 kg

Technische details

baktype	kiepbak	kantelfunctie	handmatig
inhoud	0,3 m ³	uitvoering met kantelfunctie	schaarmechnisme tegen abrupt kantelen

hoogte	660 mm	onderbouw	wielen en vorkslaffen
lengte	1420 mm	hoogte vorkslaffen	60 mm
breedte	920 mm	breedte vorkslaffen	150 mm
draagvermogen	150 kg	afstand vorkkokers	226 mm
hoogte stortkant	405 mm	kleur	rood
materiaal	polyethyleen	wielen aantal/soort	2 wielen
eigenschap materiaal	vloeistofdicht	banden	polyamide
wandconstructie	gesloten	gewicht	70 kg