

PE-kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1060 x 1660 x 1173 mm, inhoud 1 m³, draagvermogen 250 kg, onderbouw vorkkoker

Artikelnummer: 236100



PE-kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 1060 x 1660 x 1173 mm
- hoogte stortkant 635 mm
- inhoud 1 m³
- draagvermogen 250 kg
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- schaarmechanisme tegen abrupt kantelen
- wanden gesloten
- van polyethyleen, vloeistofdicht
- onderbouw vorkkoker
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 150 mm
- afstand vorkslaffen 326 mm
- gewicht 86 kg

Technische details

baktype	kiepbak	wandconstructie	gesloten
inhoud	1 m ³	kantelfunctie	handmatig
hoogte	1060 mm	uitvoering met kantelfunctie	schaarmechanisme tegen abrupt kantelen
lengte	1660 mm	onderbouw	vorkkoker
breedte	1173 mm	hoogte vorkslaffen	60 mm

draagvermogen	250 kg	breedte vorkloffen	150 mm
hoogte storkant	635 mm	afstand vorkkokers	326 mm
materiaal	polyethyleen	gewicht	86 kg
eigenschap materiaal	vloeistofdicht		