

## LED-zaklamp

### MAULeos

behuizing van aluminium geëloxeerd, Hoog rendement-CREE-LED, reikwijdte lamp 150 m, traploos instelbare lichtkegel (zoomfunctie) voor strooilicht dichtbij of geconcentreerd groot licht veraf en 3 lichtniveaus: helderheid hoog (100%), helderheid laag (25%), stroboscooplicht (lichtflitsen) voor veiligheid, met rode, reflecterende lichtring, greep met antislip-structuur en polsriem, met Batterij 3xAAA



VE 3 stuks

**Artikelnummer: 239235**

### LED-zaklamp





- voor het gebruik in buiten
- diameter x lengte 28 x 105 mm
- behuizing van aluminium geëloxeerd
- Hoog rendement-CREE-LED
- brandduur 2,25 - 12,5 h
- reikwijdte lamp 150 m
- in 2 trappen dimbaar
- traploos instelbare lichtkegel (zoomfunctie) voor strooilicht dichtbij of geconcentreerd groot licht veraf en 3 lichtniveaus: helderheid hoog (100%), helderheid laag (25%), stroboscooplicht (lichtflitsen) voor veiligheid
- kop met wegrolbeveiliging
- met rode, reflecterende lichtring, greep met antislip-structuur en polsriem
- met Batterij 3xAAA

- beschermingsklasse IPX4: aan alle zijden beschermd tegen spatwater

## Technische details

kantoorhulp	branden	lamp functie	traploos verstelbare lichtkegel, 3 lichtniveaus
type lamp	LED-zaklamp	lampkop uitvoering	kop met weggolbeveiliging
plaats van toepassing	buiten	materiaal behuizing	aluminium
type lamp	CREE LED	oppervlak behuizing	geëloxeerd
reikwijdte	150 m	lengte	105 mm
brandduur	2,25-12,5 h	diameter	28 mm
lichtstroom	120	ip beschermingsklasse	X4: aan alle zijden beschermd tegen spatwater
dimbaar	in 2 trappen dimbaar	WEEE-registratienummer	DE56172171
spanningsvoorzorging	Batterij 3xAAA	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lamp uitrusting	lichtring, antislipgreep, polsriem	gewicht	0,1 kg

## Dit past ook bij ...

146390		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde magnetisch
218985		magneet "Happy", diameter 20 mm, in geel, met 0,3 kg hechtkracht
223733		kantoorplakband, dragers van polypropyleen, rollen lengte 33 m, in doorzichtig
525443		etikethouder, hoogte x lengte 10 x 50 mm, achterzijde magnetisch