

## Raja feuillard de cerclage plastique

pour colis légers, longueur x largeur  
3000 m x 12,7 mm, noyau de roulette  
Ø 406 mm, résiste à la déchirure  
jusqu'à un effet de force de 1284,67  
N, en polypropylène en noir



Mindestbestellmenge = 2 rouleau(x)

**Numéro d'article: 240082**

Raja feuillard de cerclage plastique

- pour colis légers
- longueur x largeur 3000 m x 12,7 mm
- noyau de roulette Ø 406 mm
- résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 1284,67 N
- en polypropylène en noir
- recyclable

### Détails techniques

type d'emballage	feuillard de cerclage	diamètre de noyau de roulette	406 mm
mode d'emballage	manuel	épaisseur	0,4 mm
application	colis légers	résistance à la déchirure	1284,67 N
matériau	polypropylène	longueur	3000 m
couleur	noir	largeur	12,7 mm
recyclable	oui	Poids	15,5 kg
exécution bande	Standard		

**Cela s'adapte aussi ...**

213523		pèse-lettres, plateforme en plastique, Ø 120 mm, plage de pesage entre 0,002 et 5 kg, Lisibilité par incréments de 1 g
216514		Mini film étirable, film longueur x largeur 150 m x 100 mm, En polyéthylène / film cast, épaisseur 17 µm, en transparent
217110		cutter, lame sécable, profondeur de coupe 3 - 10 mm
221067		marchepied pliant, estrade hauteur 1180 mm, 2 à profilés antidérapants (estrade incl.), en acier, lisses avec un laquage époxy durable et résistant
227353		présentoir mural, hauteur x largeur x profondeur 520 x 340 x 100 mm, Convient pour 6 x DIN A4 horizontal, 6 plateau(x) coloris transparent