


WSM

arceau pour cycles

hauteur x longueur x profondeur 845 x 2000 x 850 mm, 4 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud



Numéro d'article: 240201

arceau pour cycles

- hauteur x longueur x profondeur 845 x 2000 x 850 mm
- 4 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 350 mm
- diamètre du tube 18 mm
- structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud
- peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- avec étrier de réglage très haut
- fixation avec équerre de montage au sol
- Produit livré démonté
- répond aux exigences de sécurité et de propriété d'emploi de la directive 6102 de l'ADFC

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	équipement montant	œillets en acier, gaine plastique
type de supports cycles	arceau pour cycles	installation	tablette
hauteur	845 mm	type de fixation	équerre de montage au sol
longueur	2000 mm	angle de réglage	90 °

profondeur	850 mm	Surface publicitaire	non
largeur de pneu	55 mm	matériau	tube d'acier
Ø de tube	18 mm	matériau de finition	vissé
nombre d'emplacements de réglage	4	surface de montant	galvanisé à chaud
utilisation	à un côté	couleur du montant	argent
modèle d'étrier de réglage	très haut	livraison	démonté
écartement des roues	350 mm	norme	directive 6102 de l'ADFC
exécution montant	peu encombrant grâce au décalage haut/bas	Poids	37,2 kg