

## Moravia

### Poteau de protection pour Borne de recharge CITY

hauteur x diamètre 1200 x 108 mm,  
en acier inoxydable, 3 anneaux  
réfléchissants coloris blanc, à sceller

Numéro d'article: 254225

**MORAVIA**  
kompetent und fair



Poteau de protection pour Borne de recharge





- hauteur x diamètre 1200 x 108 mm
- hauteur au-dessus du sol 800 mm
- en acier inoxydable
- 3 anneaux réfléchissants coloris blanc
- à sceller

## Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	forme de tête	Tête hémisphérique
système de barrières	poteaux de voirie	épaisseur de matériau	2 mm
type de montant	Poteau de protection	rabattable	non
convient pour (application)	pour la protection contre les dommages dûs aux collisions conformément à l'ordonnance sur les	type de fixation	à sceller

	bornes de recharge		
Accessoires pour	Borne de recharge	Équipement de signalisation	3 anneaux réfléchissants
hauteur	1200 mm	Couleur de l'équipement de signa	blanc
hauteur au-dessus du sol	800 mm	matériau	acier inoxydable
diamètre	108 mm	Poids	6,4 kg

## Cela s'adapte aussi ...

141963		cylindre pilote, forme rond, hauteur x diamètre 760 x 100 mm, en polyéthylène coloris rouge/blanc, rétroréfléchissant, auto-érectile et écrasable, sans pied
226210		supports cycles, hauteur x longueur x profondeur 250 x 1580 x 390 mm, 5 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en acier (soudé) avec revêtement en zinc anti-corrosion
361701		barrière de parking, hauteur x largeur 500 x 760 mm, en acier galvanisé à chaud en aluminium-rouge, pliable, verrouillable avec serrure à cylindre, à cheviller
520056		protection angulaire, forme angle, hauteur x longueur x largeur 30 x 1000 x 30 mm, en polyuréthane, en jaune/noir, autoadhésif