

RAPIDLIFT hydraulische machineheffer

heflast 4000 kg, hefgedeelte 70 - 390 mm

Artikelnummer: 400117



RAPID
LIFT



RAPIDLIFT Hydraulische heffer voor zware lasten voor krappe ruimtes dankzij de lage aanhechtingshoogte

hydraulische machineheffer






- heflast 4000 kg
- hefgedeelte 70 - 390 mm
- hydraulica met overdrukventiel
- gewicht 45 kg
- hendel afneembaar
- van staal gelakt in RAL2002 vermiljoen
- inhoud levering: inclusief 2 stutbokken met elk 6500 kg draagvermogen

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal	staal
hijswerktuigtype	hydraulische machineheffer	oppervlak	gelakt
heflast	4000 kg	kleur	vermiljoen // RAL2002
hefgedeelte	70-390 mm	inhoud levering	inclusief 2 stutbokken met

		elk 6500 kg draagvermogen
hendel	hendel afneembaar	gewicht 45 kg

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm