

Gmöhling caisse de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 358 x
655 x 455 mm, capacité 85 l, parois
plein, fond plein

Numéro d'article: 510324



GMÖHLING



Gmöhling Caisse de transport en aluminium

caisse de transport en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 358 x 655 x 455 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 328 x 620 x 420 mm
- capacité 85 l
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- couvercle à charnière, complètement amovible, avec joint en caoutchouc et sangles
- avec fermeture à genouillère à levier
- avec rebord de gerbage



Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	équipement couvercle	joint en caoutchouc, sangles
norme européenne	non	système de fermeture	fermeture à genouillère à levier
capacité	85 l	gerbable	oui

matériau	aluminium	gerbable avec rebord gerbage
hauteur	358 mm	structure de cloison plein
hauteur intérieure	328 mm	soubassement plein
longueur	655 mm	convient pour aliments non
longueur intérieure	620 mm	considération comme matière dang non
largeur	455 mm	emboîtable non
largeur intérieure	420 mm	couleur aluminium naturel
couvercle	oui	possibilité de passage au-dessous non
type de couvercle	couvercle à charnière	kit non
fonction couvercle	complètement amovible	Poids 6 kg

Accessoires

492936



serrure à cylindre, pour caisse de transport avec capacité 42 - 239 l, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

105205



siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes

146607



chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE

524171



établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion