

**C+P**

**hauteur x largeur x  
profondeur 1000 x 1200 x 400  
mm**  
ERGO

ERGO



2 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair



**5 YEARS  
WARRANTY**



**Numéro d'article: 524791**



## **C+P Armoire d'atelier grand espace ERGO**

**avec bloc tiroirs**

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1200 x 400 mm



- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 3 tiroir(s)
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- force par tablette coulissante 50 kg
- équipement : avec tapis en caoutchouc strié
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock

- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie



## Détails techniques

type de meuble	armoire	matériau	tôle d'acier
type de porte	double porte battante	matériau de finition	soudé
hauteur	1000 mm	tablette réglable au pas	15 mm
largeur	1200 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	400 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tablettes, tiroirs	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	glissière tiroir	rail télescopique
charge tablette	70 kg	extension	100 %
nombre de tiroirs	3 pièce	extension tiroir	100 %
capacité de charge de tiroir	50 kg	angle d'ouverture de porte	180 °
charge tablette coulissante	50 kg	poignée	poignée encastrée
système de fermeture	serrure à cylindre	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
surface de corps	thermolaqué	Équipement détaillé	tapis caoutchouc strié
surface de face avant	thermolaqué	Poids	79,74 kg
soubassement	socle		

## Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
524789		kit de bacs de rangement, composé de 42 bacs, hauteur 63 mm, hauteur x profondeur 63 x 400 mm

## Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé

664077



chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE