

## montagetafel

hoogte x breedte x diepte 836 x 1000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs



**3** YEARS WARRANTY



Artikelnummer: 969529



## Werktafel

### Grondelement

montagetafel















- hoogte x breedte x diepte 836 x 1000 x 750 mm
- draagvermogen 500 kg
- bladdikte 26 mm
- grondelement
- blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs
- 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- U-profiel
- met stelschroeven
- 3 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	tafel	dikte plaat	26 mm
type tafel	montagetafel	vorm onderstel	4-voetonderstel
tafelement	grondelement	materiaal onderstel	staal
hoogte	836 mm	oppervlak onderstel	gemoffeld
breedte	1000 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035

diepte	750 mm	buisvorm	U-profiel
draagvermogen	500 kg	onderbouw	stelschroeven
in hoogte verstelbaar	nee	verrijdbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	uitvoering	licht frame
materiaal plaat	hout	garantie	3 jaar
oppervlak plaat	resopalcoating	gewicht	29 kg
kleur plaat	lichtgrijs		

## Gerelateerde Producten

504790		legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1000 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504808		schuin legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1000 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504814		geperforeerde plaat voor montage­tafel, hoogte x lengte 400 x 1000 mm, in RAL7035 lichtgrijs
521680		legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1000 x 300 mm
521686		staander voor opbouwconstructies, hoogte 850 mm, van staal
521688		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1300 mm, van staal
524515		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1100 mm, van staal
590866		legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1000 x 500 mm
590913		afrollijst voor montage­tafel, hoogte x diepte 90 x 15 mm, van hout
590968		laden-onderbouw, Geschikt voor werkbank, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
590979		laden-onderbouw, Geschikt voor werkbank, hoogte 350 mm, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
591086		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor lade­hoogte 120 mm
591111		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor lade­hoogte 240 mm
969664		aanbouw­tafel, voor montage­tafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 1000 x 750 mm, draagvermogen 500 kg, blad van spaan­plaat met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal in RAL7035 lichtgrijs, U-profiel

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218978		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1250 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs