


ATEN CS1316 KVM Switch VGA, PS/2-USB, 16 Ports

Artikelnummer	14.01.6348
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS1316
EAN (Einzelstück)	4710423774209



KVM Switch VGA, PS/2. Der KVM-Switch CS1316 erlaubt die Fernsteuerung und Überwachung von bis zu 64 Computern von einer einzigen Konsole (Tastatur, Bildschirm, Maus) aus.

Es können bis zu 8 weitere KVM-Switches mit dem Switch in Kaskade geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können. Der Switch unterstützt Konsolen und Computer mit sowohl PS/2- als auch USB-Anschlüssen.

- Eine USB- bzw. PS/2-Konsole steuert 16 Computer
- Kaskadenschaltung auf maximal 2 Ebenen - ergibt bis zu 256 Computer
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Multiplattform-kompatibel - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac und Sun
- Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
- Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
- USB- oder PS/2-Tastatur- und Mausemulation - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenu)
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen für jeden Benutzer
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten

- Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
- Firmwareaktualisierung möglich
- Keine Softwareinstallation erforderlich
- Stand- oder Rack-Montage im 19-Zoll-Schrank (1HE) möglich

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KVM-Switch CS1316 mit Rack-Montagekit, 1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel, 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x OAD8-1605-24M1 Netzteil, 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	16
Unterstützte PC-Plattform	PS/2 und USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein
PC: Kombi-Anschlüsse	16x SPHD 15pol. BU
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Txp A
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	ja
Audio-Switching	Lautsprecher und Mikrofon

Audio getrennt von KVM schaltbar	nein
Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	ja, optional
Kaskadierbar	ja
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	2048x1536
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	44 x430x160 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	5V DC / 2,6A
Technische Besonderheiten	LED-Anzeige für Port-Status
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	44 mm
Breite	430 mm
Tiefe	160 mm
Gewicht	2.1 kg
Verpackungshöhe	120 mm
Verpackungsbreite	250 mm
Verpackungstiefe	540 mm
Paketgewicht	2.708 kg