



1  
Ladefläche aus Stahlrohr



2  
Ladefläche mit MDF-Platte



3  
Klappbarer Schiebbügel



6 Abb in Sonderlackierung

Maximaler Bodenschutz:  
Rollen mit spurloser Bereifung



Alle Artikel dieser Seite

## Ladefläche 850 x 430 mm

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Schiebebügelhöhe 1100 mm.

**Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.**

## Tragfähigkeit 200 kg

- 1 Mit anschraubbarem Schiebebügel, Ladefläche aus Stahlrohr
- 2 Mit anschraubbarem Schiebebügel, Ladefläche MDF-Platte
- 3 Mit klappbarem Schiebebügel, Ladefläche MDF-Platte

### Zu Ihrer Sicherheit:

Ausführungen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.

## Ladefläche 1000 x 700 mm

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

### Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Schiebebügelhöhe 1100 mm.

**Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.**

## Tragfähigkeit 300 kg

- 4 Ladefläche aus Stahlrohr
- 5 Ladefläche MDF-Platte
- 6 Ladefläche MDF-Platte, mit Geländer

### Schreibtafel

Für alle Magazinwagen passend  
PVC-Tafel mit Papierklemme.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**5**  
Jahre Garantie



Artikel	1	2	3	4	5	6
<b>Tragfähigkeit</b> kg	200			300		
<b>Größe</b> Länge x Breite mm	850 x 430			1000 x 700		
<b>Ladefläche</b>	Stahlrohr	MDF-Platte, beschichtet		Stahlrohr	MDF-Platte, beschichtet	
<b>Ladehöhe</b> mm	188	198	198	226	236	236
<b>Rad-Ø</b> mm	125	125	125	160	160	160
<b>Geländer</b> Höhe mm	–	–	–	–	–	200
<b>Nr.</b>	200 437 01	200 438 01	200 439 01	200 440 01	200 441 01	200 442 01
<b>Schreibtafel für alle Wagen</b>	Nr. 200 011 01					