



HSM SECURIO P40i - 4,5 x 30 mm mit separatem Schneidwerk

Artikelnummer	1883121C
EAN	4026631058742
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Abteilung
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch
Schnittbreite	4.5 mm
Partikellänge	30 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-4, O-4, F-1, T-5, E-4
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	34-37
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	38-40
Schnittgut	Diskette, Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	330 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1773
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	1300 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	580 x 1020 x 550 mm
Gewicht	78 kg
Farbe	weiß