



Lampe LED à pince FLEX

- source lumineuse: de produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- cette lampe contient des LED intégrées
- ces LED ne peuvent pas être changées
- intensité lumineuse: 300 Lumen
- indice minimal de rendu de couleur: 80 Ra
- température de la lumière: blanc chaud (3.000 K)
- puissance: 7 watt
- consommation: 7 kWh/1000h
- durée de vie: 50.000 heures
- en acier et plastique 100 % recyclables
- commande tactile sur la tête de la lampe avec variation de l'intensité
- fiche Euro
- hauteur max.: 600 mm
- longueur du bras: 450 mm
- tête de lampe: diamètre: 120 mm
- longueur de la pince: 110 mm, peut se clipser sur un plan de travail jusqu'à 50 mm d'épaisseur

Exemples d'utilisation :

- pour bureaux et intérieurs
- pour plans de travail et autres postes de travail



Lampe LED à pince FLEX, blanc



Lampe LED à pince FLEX, blanc / rose poudré



Lampe LED à pince FLEX, noir




Vue détaillée : montre l'interrupteur



Vue détaillée : montre la pince



Vue détaillée : montre la lumière allumée



Classe d'efficacité énergétique: G

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe LED à pince FLEX	pince	blanc	7 Watt	3.000 K	220 - 240 V	G	2002910021	52535518
		blanc / rose poudré	7 Watt	3.000 K	220 - 240 V	G	2002912681	52535519
	pince	noir	7 Watt	3.000 K	220 - 240 V	G	2002910011	52535517