

## Rollcart Gitter-Kastenwagen



Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 975 x 675 mm, Höhe x Länge x Breite 1065 x 1150 x 720 mm, Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar, Deckel 2-fach klappbar und mit Drahtüberfalle und Ösen für Vorhängeschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung



**Artikelnummer: 158219**

## Rollcart Kastenwagen

**Traglast 600 kg**

Gitter-Kastenwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 975 x 675 mm
- Höhe x Länge x Breite 1065 x 1150 x 720 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Längswand klappbar
- Maschenweite 50 x 50 mm
- Deckel 2-fach klappbar und mit Drahtüberfalle und Ösen für Vorhängeschloss
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	1 Stück
Wagentyp	Gitter-Kastenwagen	Deckel	ja
Material	Stahl	Deckel Funktion	2-fach klappbar
Traglast	600 kg	Deckel Ausstattung	Drahtüberfalle, Ösen für Vorhängeschloss
Ladeflächenlänge	975 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	675 mm	Bereifung	TPE
Höhe	1065 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Länge	1150 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Breite	720 mm	Radanordnung	rechteckig
Euronorm	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	MDF	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar	Gewicht	62 kg
Drahtabmessung	50 x 50 mm		

## Zubehör

158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---