

## Solar-Schranke Sperrmaster

Gesamtbreite 1,6 m, lichte Breite 1,5 m, Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 222301



## Solar-Schranke Sperrmaster

### Solar-Schranke

- Gesamtbreite 1,6 m
- Höhe über Flur 900 mm
- lichte Breite 1,5 m
- Bodenplatte zum Aufdübeln
- Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- mit Solarzelle, Akku und reflektierenden Streifen
- Ständer aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Lieferung inklusive Fernbedienung

## Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Material Schrankenbaum	Aluminium
Absperrsystem	Schranke	Oberfläche Schrankenbaum	pulverbeschichtet
Schrankentyp	Solar-Schranke	Material Ständer	Aluminium
Breite gesamt	1,6 m	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet

lichte Breite	1,5 m	Lieferumfang	inklusive Fernbedienung
Höhe über Flur	900 mm	Anlieferung	vormontiert
Befestigungsart	Bodenplatte zum Aufdübeln	Gewicht	30,95 kg
Schranke Ausstattung	Solarzelle, Akku, reflektierende Streifen		

## Zubehör

222304



Fernbedienung für Schranke, Reichweite ca. 12 m