

## Cascoo

### Lenkrolle mit Total-Feststeller

Traglast 135 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243345



#### Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 135 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 160 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	135 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Nabenlänge	59 mm
Rad-Ø	160 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Polypropylen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	2,47 kg