

Technisch specificatieblad

Datatechniekdrager, 1 module, rechte uitlaat, type A

Artikelnr. 6119238



Datatechniekdrager met schuine aansluiting en afsluitschuif, voor de aansluiting van twee datatechniek-aansluitmodules met RJ45-bus. De klikbevestiging is geschikt voor horizontale en verticale inbouw in de systeemomgeving. Type A heeft een montage-opening van 20,10 x 14,80 mm en is bedoeld voor de directe bevestiging van de data-aansluitmodule in de montage-opening.

PC Polycarbonaat

Extra productbeschrijving 1	De datatechniekdrager type A is geschikt voor de volgende data-aansluitmodules: AMP TYCO (zonder stofklep): SL Serie 110Connect en SL serie Toolless; Brand-Rex: module met aan het eind van het artikelnummer ...JAKS000CR en ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 met blauwe adapterclip, LANmark GG45 met metalen clip.
Extra productbeschrijving 2	Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 45 en Rapid 80, energiezulen ISS en ondervloersystemen.

Stamgegevens

Bestelnr.	6119238
Type	DTS-2A RW1
Dimensie	45x45mm
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	2,00 kg/100 st.



Technisch specificatieblad

Datatechniekdrager, 1 module, rechte uitlaat, type A

Artikelnr. 6119238



Technische gegevens

		<table><tr><td>Breedte</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Zijhoogte</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Diepe</td><td>26,00 mm</td></tr><tr><td>Afmetingen</td><td>45 x 45 mm</td></tr><tr><td>Uitvoering van de oppervlakken</td><td>Mat</td></tr><tr><td>Aantal eenheden</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Type bevestiging</td><td>Vastklikken</td></tr><tr><td>opschriftplaatje</td><td>Met tekstveld</td></tr><tr><td>Halogeenvrij</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Klapdeksel</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Kroonsteen</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Met opdruk</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Met stofbescherming</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Montage-opening</td><td>Type A</td></tr><tr><td>Beschermingsgraad</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Draagring</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Transparant</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Toepassing</td><td>Inbouwbare dataverbinder</td></tr><tr><td>Trektestingsmogelijkheid</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Samenstelling</td><td>Basiselement met centrale afdekplaat</td></tr></table>	Breedte	45,00 mm	Zijhoogte	45,00 mm	Diepe	26,00 mm	Afmetingen	45 x 45 mm	Uitvoering van de oppervlakken	Mat	Aantal eenheden	1,00	Type bevestiging	Vastklikken	opschriftplaatje	Met tekstveld	Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>	Klapdeksel	<input type="checkbox"/>	Kroonsteen	<input type="checkbox"/>	Met opdruk	<input type="checkbox"/>	Met stofbescherming	<input checked="" type="checkbox"/>	Montage-opening	Type A	Beschermingsgraad	IP20	Draagring	<input type="checkbox"/>	Transparant	<input type="checkbox"/>	Toepassing	Inbouwbare dataverbinder	Trektestingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>	Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
Breedte	45,00 mm																																									
Zijhoogte	45,00 mm																																									
Diepe	26,00 mm																																									
Afmetingen	45 x 45 mm																																									
Uitvoering van de oppervlakken	Mat																																									
Aantal eenheden	1,00																																									
Type bevestiging	Vastklikken																																									
opschriftplaatje	Met tekstveld																																									
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
Klapdeksel	<input type="checkbox"/>																																									
Kroonsteen	<input type="checkbox"/>																																									
Met opdruk	<input type="checkbox"/>																																									
Met stofbescherming	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
Montage-opening	Type A																																									
Beschermingsgraad	IP20																																									
Draagring	<input type="checkbox"/>																																									
Transparant	<input type="checkbox"/>																																									
Toepassing	Inbouwbare dataverbinder																																									
Trektestingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>																																									
Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat																																									