


# Technisch specificatieblad

## Koppel-/hoekverbinder 60

Art.-Nr. 6067611



Koppel- en hoekverbinder voor kabelgoten en hulpstukken met een zijhoogte van 60 mm.



<b>St</b>	Staal
<b>FT</b>	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | Inclusief bijbehorend bevestigingsmateriaal.

### Stamgegevens

Bestelnr.	6067611
Type	RWVL 60 FT
Omschrijving 1	Hoekverbinder
Omschrijving 2	voor kabelgoot, horizontaal
Dimensie	60x200
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	10,00 Stuk
Gewicht	17,40 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Koppel-/hoekverbinder 60

Art.-Nr. 6067611



### Technische gegevens



Lengte	200,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmetingen	200 x 56 mm
Uitvoering	Hoekverbinder
Plaatdikte	2,00 mm
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	60,00 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder horizontaal	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder verticaal	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Verbindingstype	Schroefverbinder