


StripLine 3,6m 914lm/m 3000K Ra>90

Artikelcode: 391404
 EAN: 7021983914040



Elektrisch

Wattage: 9W/m
 System wattage: 9W
 Spanning: 24V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 914lm/m
 Werkzaamheid: 102 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L80/B50>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Bundelhoek: 120°

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III

Energie en goedkeuringen

Energie-efficiëntieklasse: F

Materiaal en afwerking

Materiaal afdekking: Polyuretan (PU)

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Module: 3,6m
 Kabel: Kabel 2x5m

Afmetingen

Lengte (mm) L: 3600
 Breedte (mm) W: 12
 Hoogte (mm) H: 3.2
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.53 / 0.43

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 190 x 185 x 45



7 0 2 1 9 8 3 9 1 4 0 4 0