

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler, Vollgummi, tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	522589
EAN	4024941107068
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar

Artikelbeschreibung	
Gehäuse	<p>schwarz Farbe-Griff: schwarz (mit Aufrollnase) Farbe-Deckel: gelb Maße: 250 x 210 mm / L x B (Maße ohne Anbauten)</p> <p>Bestückung ----- 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 54</p> <p>zusätzliche Bestückung ----- 1 x Drehfeldmeßeinrichtung mit Anzeige, roter- und grüner Leuchtmelder</p> <p>Absicherung / Schutzmaßnahme ----- 3 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p</p> <p>Zugang ----- CEE-Flansch-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 als Phasenwender-Ausführung</p> <p>Anschlussfertig verdrahtet, gem. Schaltplan: 52-010S</p> <p>CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik.</p> <p>Aufbau gemäß Z-Nr. Z131061</p>
Schutzart	IP54
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil gelb RAL 1012
Geräte-Höhe	250mm
Geräte-Breite	210mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	6,392 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941107068

Logistikdaten	
Länge	370 mm
Breite	360 mm
Höhe	325 mm
Gewicht	6,853 kg
Volumen	39.060 ccm

