

KGG-PC 4/ 4 - Kabelgehäuse

1837230

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837230>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 4, Maß a: 32,28 mm, Farbe: grün



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1837230
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AAHZDF
Katalogseite	Seite 522 (C-1-2013)
GTIN	4017918111274
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,24 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,24 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

KGG-PC 4/ 4 - Kabelgehäuse

1837230

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837230>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelgehäuse
Produktfamilie	KGG-PC 4
Polzahl	4
Rastermaß	0,00 mm

Materialangaben

Farbe	grün
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	ABS

Maße

Rastermaß	0,00 mm
-----------	---------

KGG-PC 4/ 4 - Kabelgehäuse

1837230

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837230>



Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: B.01687

KGG-PC 4/ 4 - Kabelgehäuse

1837230

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837230>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-PC 4/ 4 - Kabelgehäuse

1837230

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837230>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

KGG-PC 4/ 4 - Kabelgehäuse

1837230

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837230>




Zubehör

KGS-MSTB 2,5/ DST - Kabelgehäuse

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1784914>



Durchsichtsschildchenträger, beschriftbar den Bezeichnungstreifen SBS 2,5/7,5

SBS 2,5/7,5 - Marker für Klemmen

1007604

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1007604>



Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungstift, perforiert, Montageart: einrasten, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 7,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

KGG-PC 4/ 4 - Kabelgehäuse

1837230

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1837230>



PC 4/ 4-ST-7,62 - Leiterplattenstecker

1804920

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1804920>



Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: PC 4/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de