

# WIPPSCHALTER

PRODUKTNUMMER 1837.8108



## TECHNISCHE DATEN


<b>Produktnummer</b>	<b>1837.8108</b>
Betätigerfarbe / Bedruckung	
Produktfamilie	Wippschalter
Betätigungsart	direkt
Gewicht	8.000 g
ROHS Konform	ja
Händler	EVG
Schaltfunktion	Leuchte
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8
Kriechstromfestigkeit	250 PTI
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart	→ Anschluss IP 40 → Betätiger IP 40
Temperaturbereich	→ Anschlussseite -20 °C ... +100 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C
Betätiger und Zusatzbetätiger	Fenster: PC, transparent grün
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, schwarz
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss verzinkt → Außenanschluss verzinkt
Beleuchtung	Funktionsbeleuchtung: Glimmleuchte, 230 V, grün
Prüfzeichen	VDE
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II
Sonstiges	Baugröße Grundtyp 1835
Zusatzbeschriftung	Herstellort, - jahr, - woche nach DIN EN 60062
Befestigungsart	Rastbefestigung

## PRODUKTBILD



(Abbildung ähnlich)

## ZEICHNUNGEN



X	Y	Z
0.75 ... 1.25	30 -0.1	22 +0.1
1.25 ... 2	30.2 -0.1	22 +0.1
2 ... 3	30.6 -0.1	22 +0.1

X = Gerätewanddicke

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.  
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland  
Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 · Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · [www.marquardt.com](http://www.marquardt.com) · [marquardt@marquardt.de](mailto:marquardt@marquardt.de)