


Dichtring

744/07

EAN: 4011126016765
 bevorzugte VPE:100 St.
 Mengeneinheit:St.



Artikelbeschreibung

Dichtring, für Größe Pg 7, Höhe 5 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K103
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,04 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	5,00 mm
Breite	10,70 mm
Tiefe / Länge	10,70 mm
Durchmesser	10,70 mm

Dichtringe, Zubehör

744/07

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	11,00 mm	Breite	11,00 mm	Höhe	5,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen			
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	60,00 mm	Breite	53,00 mm	Höhe	42,00 mm
Bruttogewicht	0,05 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	218 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	74,00 mm
Bruttogewicht	0,6 kg	Volumen	0,002 m ³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtring, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei.

Nenngröße : Pg 07
Aussen-Ø : 10,7 mm
Innen-Ø : 6 mm
Höhe : 5 mm
Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C
Werkstoff : SBR/NBR
Farbton : schwarz
für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 250/..., 895/...
für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 530/..., 530M..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M... .
Kleinhuis Modell-Nr. : 744/07
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	16.01.2020
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	40169300